

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE	PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES	
ORT10174 - NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "B" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				
DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		NORME EN ISO	VALEUR
Les Nymeria ESD sont des chaussures de sécurité conçues pour allier sécurité, technique et confort au quotidien. Fabriquées en cuir nubuck souple foulonné, elles allient robustesse et confort pour de longues heures de travail. Certifiées S3S CI HI HRO FO SR, elles offrent une protection complète contre les chocs, les perforations, le froid, la chaleur et le glissement, tandis que le système ESD réduit le risque de décharge électrostatique. Ces chaussures sont idéales pour les industries, la logistique et les secteurs techniques qui requièrent sécurité, durabilité et confort prolongé au travail.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	EMBOUT			
	Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		≥14	16,0
	Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		≥14	17,0
	INSERT ANTI-PERFORATION			
	Résistance à la perforation		≥1100N	Conforme
	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE			
	Résultat de la mesure		<10 ⁹ ohm	Conforme
	DOUBLURE DU MASQUE			
	Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		≥2	77,5
	Coefficient de perméabilité mg/cm2		≥20	620,2
	Résistance à l'abrasion		12800/25600 cycles	Aucun trou
	USURE DE LA SEMELLE			
	Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		≤150	79
	Résistance à la flexion mm		≤4	1.0
	Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		≥3	4.3
	Absorption d'énergie au talon J		≥20	33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		≥0,31	0.38
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		≥0,32	0.43
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		≥0,19	0.26
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)		≥0,22	0.29