

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026		
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN		
ORT10174 - NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR Natuurlijk comfort 11 Mondopoint® NanoFiber veiligheidsneus, ultralicht, metaalvrij. SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 MATEN 35-48						
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			NORM EN ISO	WAARDE
De Nymeria ESD zijn veiligheidsschoenen die technische veiligheid combineren met dagelijks comfort. Ze zijn gemaakt van zacht, getrommeld zwart nubuckleer en bieden een balans tussen robuustheid en comfort voor lange uren op het werk. Met S3S beschermingsklasse CI HI HRO FO SR bieden ze uitgebreide bescherming tegen stoten, perforaties, kou, hitte en uitglijden, terwijl de ESD-constructie het risico van elektrostatische ontlading vermindert. Deze schoenen zijn ideaal voor industrieën, logistieke en technische sectoren die veiligheid, duurzaamheid en langdurig comfort op het werk vereisen.		EN ISO 20345:2022+A1:2024				
		NEUS				
		Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm		≥14	16,0	
		Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm		≥14	17,0	
		ANTI-PERFORATIE ZOOL				
		Punctuurweerstand		≥1100N	Conform	
		ESD BESCHERMING				
		Meetresultaat		<10 ⁹ ohm	Conform	
		MASKER VOERING				
		Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥2	77,5	
		Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥20	620,2	
		Slijtvastheid		12800/25600 cycli	Geen gaatje	
		ENIGE SLIJTAGE				
		Slijtvastheid (volumeverlies) mm3		≤150	79	
		Buigsterkte mm		≤4	1.0	
Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm		≥3	4.3			
Energieabsorptie van de hiel J		≥20	33			
SLIPWEERSTAND						
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)		≥0,31	0.38			
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)		≥0,32	0.43			
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)		≥0,19	0.26			
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		≥0,22	0.29			