

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026		
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN		
ORT20114 - OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR Natuurlijk comfort 11 Mondopoint® NanoFiber veiligheidsneus, ultralicht, metaalvrij. SCHOEISEL TYPE "A" TESTRAPPORT MAAT 42 MATEN 35-48				  		
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			NORM EN ISO	WAARDE
Oberyn's Red Stratos serie lage veiligheidsschoenen S3S CI HI HRO FO SR zijn ontworpen om maximale veiligheid en comfort te garanderen, zelfs in veeleisende omstandigheden. Ze bieden een hoog sterkte, waterafstotend en ademend PUTEK® star bovenwerk, een ultralichte NanoFiber veiligheidsneus en een metaalvrije perforatiebestendige veiligheidsneus. De Super Critical Technology zool met HRO rubber biedt veel grip, hittebestendigheid en bescherming tegen de kou, terwijl de ademende voering en U-Power Original binnenzool zorgen voor langdurig comfort. Ideaal voor technische, industriële en logistieke omgevingen.		EN ISO 20345:2022+A1:2024				
		NEUS				
		Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm	≥14	16,0		
		Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14	17,0		
		ANTI-PERFORATIE ZOOL				
		Punctuurweerstand	≥1100N	Conform		
		ESD BESCHERMING				
		Meetresultaat	<10 ⁹ ohm	Conform		
		MASKER VOERING				
		Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥2	77,5		
		Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥20	620,2		
		Slijtvastheid	12800/25600 cycli	Geen gaatje		
		ENIGE SLIJTAGE				
		Slijtvastheid (volumeverlies) mm3	≤150	79		
		Buigsterkte mm	≤4	1.0		
Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm	≥3	4.3				
Energieabsorptie van de hiel J	≥20	33				
SLIPWEERSTAND						
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)	≥0,31	0.38				
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)	≥0,32	0.43				
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)	≥0,19	0.26				
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,22	0.29				