

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026																																																																																																				
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN																																																																																																				
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1621g MATEN 35-49																																																																																																								
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES																																																																																																						
De veiligheidsschoenen Stride van het assortiment Red Fit bieden een ideale mix van bescherming, comfort en weerstand, perfect voor wie dagelijks met dynamische en zware werkzaamheden te maken heeft. Het bovenwerk van waterafstotend Pull-up leder met de extra-versterkte PU-neus garanderen een maximale levensduur en bescherming tegen slijtage en stoten. De FiberToe-neus en de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool garanderen volledige bescherming tegen stoten en perforaties, waarbij de schoen uiterst comfortabel en lichtgewicht blijft. De slijtvaste, oliewerende, antislip en antistatische PU/PU-zool bied stabiliteit, ook op moeilijke ondergronden. Dankzij de in de verpakking bijgeleverde drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen kunnen pasvorm en comfort perfect worden aangepast. Deze U-Power werkschoenen zijn bijzonder geschikt voor wie werkt in de sectoren logistiek, onderhoud en productie, of in andere sectoren die voortdurende verplaatsingen of staande werkzaamheden voorzien, door altijd comfort, veiligheid en maximale prestaties te bieden, voor alle verrichte werkzaamheden.		EN ISO 20345:2022+A1:2024 <table><tr><td>NEUS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm</td><td>≥14</td><td></td><td>15,5</td></tr><tr><td>Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm</td><td>≥14</td><td></td><td>20,5</td></tr><tr><td>ANTI-PERFORATIE ZOOL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Punctuurweerstand</td><td>≥1100N</td><td></td><td>Conform</td></tr><tr><td>ESD BESCHERMING</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Meetresultaat</td><td><10°ohm</td><td></td><td>Conform</td></tr><tr><td>DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wateropname na 60'</td><td>≤30%</td><td></td><td>4,4</td></tr><tr><td>Doorgelaten water na 60'</td><td>≤0,2 gr</td><td></td><td>4,4</td></tr><tr><td>Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)</td><td>≥0,8</td><td></td><td>1,4</td></tr><tr><td>Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2</td><td>≥15</td><td></td><td>15,3</td></tr><tr><td>MASKER VOERING</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)</td><td>≥2</td><td></td><td>77,5</td></tr><tr><td>Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2</td><td>≥20</td><td></td><td>620,2</td></tr><tr><td>Slijtvastheid</td><td>12800/25600 cycli</td><td></td><td>Geen gaatje</td></tr><tr><td>ENIGE SLIJTAGE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Slijtvastheid (volumeverlies) mm3</td><td>≤150</td><td></td><td>0,96</td></tr><tr><td>Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm</td><td>≥3</td><td></td><td>3,4</td></tr><tr><td>Energieabsorptie van de hiel J</td><td>≥20</td><td></td><td>47</td></tr><tr><td>SLIPWEERSTAND</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)</td><td>≥0,31</td><td></td><td>0,42</td></tr><tr><td>Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)</td><td>≥0,32</td><td></td><td>0,41</td></tr><tr><td>SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)</td><td>≥0,19</td><td></td><td>0,30</td></tr><tr><td>SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)</td><td>≥0,22</td><td></td><td>0,34</td></tr></table>			NEUS				Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm	≥14		15,5	Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14		20,5	ANTI-PERFORATIE ZOOL				Punctuurweerstand	≥1100N		Conform	ESD BESCHERMING				Meetresultaat	<10°ohm		Conform	DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'				Wateropname na 60'	≤30%		4,4	Doorgelaten water na 60'	≤0,2 gr		4,4	Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥0,8		1,4	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥15		15,3	MASKER VOERING				Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥2		77,5	Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥20		620,2	Slijtvastheid	12800/25600 cycli		Geen gaatje	ENIGE SLIJTAGE				Slijtvastheid (volumeverlies) mm3	≤150		0,96	Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm	≥3		3,4	Energieabsorptie van de hiel J	≥20		47	SLIPWEERSTAND				Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)	≥0,31		0,42	Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)	≥0,32		0,41	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)	≥0,19		0,30	SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,22		0,34
NEUS																																																																																																								
Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm	≥14		15,5																																																																																																					
Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14		20,5																																																																																																					
ANTI-PERFORATIE ZOOL																																																																																																								
Punctuurweerstand	≥1100N		Conform																																																																																																					
ESD BESCHERMING																																																																																																								
Meetresultaat	<10°ohm		Conform																																																																																																					
DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'																																																																																																								
Wateropname na 60'	≤30%		4,4																																																																																																					
Doorgelaten water na 60'	≤0,2 gr		4,4																																																																																																					
Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥0,8		1,4																																																																																																					
Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥15		15,3																																																																																																					
MASKER VOERING																																																																																																								
Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥2		77,5																																																																																																					
Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥20		620,2																																																																																																					
Slijtvastheid	12800/25600 cycli		Geen gaatje																																																																																																					
ENIGE SLIJTAGE																																																																																																								
Slijtvastheid (volumeverlies) mm3	≤150		0,96																																																																																																					
Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm	≥3		3,4																																																																																																					
Energieabsorptie van de hiel J	≥20		47																																																																																																					
SLIPWEERSTAND																																																																																																								
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)	≥0,31		0,42																																																																																																					
Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)	≥0,32		0,41																																																																																																					
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)	≥0,19		0,30																																																																																																					
SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,22		0,34																																																																																																					