

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO		COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN
ORT20104 - VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR Natuurlijk comfort 11 Mondopoint® NanoFiber veiligheidsneus, ultralicht, metaalvrij. SCHOEISEL TYPE "A" TESTRAPPORT MAAT 42 MATEN 35-48					        
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			
De Viserys uit de Red Stratos serie zijn lage veiligheidsschoenen ontworpen voor mensen die intensief werken, zelfs in moeilijke omstandigheden. Met S3S beschermingsklasse CI HI HRO FO ESD SR, bieden ze een ultralichte NanoFiber neus, metaalvrije anti-perforatieplaat en PUTEK® star bovenwerk dat sterk, ademend en waterafstotend is, ideaal zelfs bij koud weer. De hoge veiligheidsschoenen, hitte- en koolwaterstofbestendige buitenzool zorgt voor stabiliteit op veeleisende ondergronden, terwijl de ademende voering en anatomisch gevormde U-Power Original binnenzool zorgen voor langdurig comfort gedurende de hele werkdag, perfect voor industrie, logistiek en technische omgevingen.		EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		NEUS			
		Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm		≥14	16,0
		Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm		≥14	17,0
		ANTI-PERFORATIE ZOOL			
		Punctuurweerstand		≥1100N	Conform
		ESD BESCHERMING			
		Meetresultaat		<10°ohm	Conform
		MASKER VOERING			
		Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)		≥2	77,5
		Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2		≥20	620,2
		Slijtvastheid		12800/25600 cycli	Geen gaatje
		ENIGE SLIJTAGE			
		Slijtvastheid (volumeverlies) mm3		≤150	79
		Buigsterkte mm		≤4	1.0
		Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm		≥3	4.3
		Energieabsorptie van de hiel J		≥20	33
		SLIPWEERSTAND			
		Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)		≥0,31	0.38
		Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)		≥0,32	0.43
		SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)		≥0,19	0.26
		SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		≥0,22	0.29