

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS	TECNOLOGIAS
ORT10154 - TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Biqueira em nanofibra, ultraleve, free metal. CALÇADO TIPO "B" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 TAMANHOS 35-48				       
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
O Tyron ESD é um sapato de segurança robusto e versátil, concebido para proporcionar a máxima proteção e conforto, mesmo em utilização intensiva. Com classe de proteção S3S CI HI HRO FO SR, oferece proteção contra impactos, perfurações, frio, calor e escorregamento em superfícies difíceis, com sistema ESD para reduzir as descargas electrostáticas. Fabricado em couro nubuck preto macio e tombado, garante resistência e durabilidade, enquanto o forro respirável e os materiais técnicos contribuem para um conforto prolongado. Ideal para a indústria, logística, montagem e automóvel.	EN ISO 20345:2022+A1:2024			
	DICA			
	Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)			
	Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)			
	INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO			
	Resistência à perfuração			
	RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO			
	Resultado da medição			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DINÂMICA DA PARTE SUPERIOR APÓS 60'			
	Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)			
	Coeficiente de permeabilidade mg/cm²			
	FORRO DA MÁSCARA			
	Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)			
	Coeficiente de permeabilidade mg/cm²			
	Resistência à abrasão			
	DESGASTE DA SOLA			
	Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3			
	Resistência à flexão mm			
	Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm			
	Absorção de energia no calcanhar J			
	RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO			
	Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)			
	Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)			
	SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)			
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)				