

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DADOS LEGAIS: Código Fiscal e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportação: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/pt-pt EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DO PRODUTO	LINHAS	TECNOLOGIAS
ORT20104 - VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Biqueira em nanofibra, ultraleve, free metal. CALÇADO TIPO "A" RELATÓRIO DE TESTE TAMANHO 42 TAMANHOS 35-48				        
DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Os Viserys da gama Red Stratos são sapatos de segurança baixos, concebidos para quem trabalha intensamente, mesmo em condições difíceis. Com classe de proteção S3S CI HI HRO FO ESD SR, oferecem uma biqueira ultra-leve em NanoFiber, uma placa de perfuração free metal e uma parte superior em PUTEK® star, resistente, respirável e repelente à água, ideal mesmo com tempo frio. A sola exterior de alta aderência, resistente ao calor e aos hidrocarbonetos, garante estabilidade em superfícies exigentes, enquanto o forro respirável e a palmilha U-Power Original, de forma anatómica, asseguram um conforto prolongado ao longo do dia de trabalho, perfeito para a indústria, a logística e os ambientes técnicos.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		DICA		
		Resistência ao impacto. Altura livre após o impacto (mm)		
		Resistência à compressão. Altura livre após compressão (mm)		
		INSERÇÃO ANTIPERFURAÇÃO		
		Resistência à perfuração		
		RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO SAPATO		
		Resultado da medição		
		FORRO DA MÁSCARA		
		Permeabilidade ao vapor de água mg/(cm^2 h)		
		Coeficiente de permeabilidade mg/cm²		
		Resistência à abrasão		
		DESGASTE DA SOLA		
		Resistência à abrasão (perda de volume) mm^3		
		Resistência à flexão mm		
		Resistência ao descascamento da sola/entressola N/mm		
		Absorção de energia no calcanhar J		
		RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO		
		Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar frontal de 7°)		
		Resistência ao deslizamento em cerâmica com NaLS (calcanhar para trás de 7°)		
		SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar frontal de 7°)		
SR-Resistência ao deslizamento em cerâmica com glicerina (calcanhar para trás de 7°)				